




More information on the website
radwag.com/es/info,w1,ZUM

Módulo de pesaje MPS.T.3000.R1

WX-016-0349



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 g
Precarga	300 g
Legibilidad [d]	0,1 g
Repetibilidad	0,1 g
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Parámetros eléctricos

Alimentación Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +10 – +40 °C

Humedad relativa de aire 40% – 80%

Parámetros físicos

Dimensión de platillo ø65 mm

Dimensiones de aparato An x Pr x Al 220x70x75 mm

Masa neta 0,9 kg



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232, RS 485

Cables RS 232, RS 485

Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

