



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,ZYK

Balanza de precisión WLC 0,6/A1/C/2/IO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Indicador más/menos



Desviaciones porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Medición en Newtons



Pesaje bajo del platillo

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 0,6 kg

Minima capacidad 0,5 g

Legibilidad [d] 0,01 g

División de legalización [e] 0,1 g

Rango de tara -0,6 kg

Repetibilidad 0,015 g

Linealidad $\pm 0,02$ g

Tiempo de estabilización 3 s

Calibración interna (automatica)

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	II
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Dimensión de platillo	128×128 mm
Dimensiones de embalaje	430×270×190 mm
Masa neta	3,6 kg
Masa bruta	4,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max
Horas de trabajo con baterías	15 horas (el tiempo promedio)
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.



Extra payment for verification



Accesorios

Maletas para Básculas
Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Pasaje debajo del platillo
Cables RS 232, RS 485
Draft Shield

Convertidor RS 232 a Ethernet
Pantallas
Impresoras de recibos
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Protecciones de seguridad
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Convertidor RS 232 a RS 485

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]

• Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato



WLC A1



WLC A2

